

Mahr

**Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm sada 3dílná,
Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/29mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v diamantu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

S rozlišením 1/100.

Mahr Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

3 × páčkový úchylkoměr 436301 vel. 0,4/29.

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Čtyřhranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Ø pouzdra	29 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Rozsah vyklopení	2×110° stupeň
Měřicí síla	0,15 N
Rozsah měření v jednom směru	0,4 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Páčkový úchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ 3X	023330 3X
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ 3X	023340 3X

Příslušenství

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
Páčkový úchylkomer, délka dotykového raménka 14,5 mm Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra 0,4/29 mm	436301 0,4/29
Upínací stopka pro páčkový úchylkomer Stopka Ø h6 4 mm	436311 4
Upínací stopka pro páčkový úchylkomer Stopka Ø h6 8 mm	436311 8

Náhradní sklo pro páčkový úchylkoměr Vnější Ø 30 mm	436328 30
TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 1 mm	436371 1
TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436371 2
TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm	436371 2R
TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 3 mm	436371 3