



LED strojní svítlna plochá, Typ: 546mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081438 546
GTIN	4260131238680
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Robustní strojní LED svítidla v **hliníkovém pouzdru** se satinovaným akrylovým krytem pro **homogenní osvětlení v úhlu 160 stupňů**.

- **Malý odraz, neoslňuje a nebliká.**
- **Připojení k 24 V síťovému napájecí nebo k 24 V ovládání stroje.**

Plochá světelná lišta, výkyvná 45°.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně magnetů s pryžovým pláštěm, síťový napáječ.

Technický popis

Světelný výkon	24 W
Světelný tok	2400 lm
Osvětlovací těleso	Modul LED

Celková výška	36 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Zóna ATEX	žádná
Celková délka	546 mm
Celková šířka	40 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Druh produktu	Strojní svítlna