



## LED strojní svítilna plochá, Typ: 303mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081438 303
GTIN	4260131238673
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Robustní strojní LED svítidla v **hliníkovém pouzdru** se satinovaným akrylovým krytem pro **homogenní osvětlení v úhlu 160 stupňů**.

- **Malý odraz, neoslňuje a nebliká.**
- **Připojení k 24 V síťovému napájecí nebo k 24 V ovládání stroje.**

Plochá světelná lišta, výkyvná 45°.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně magnetů s pryžovým pláštěm, síťový napáječ.

### Technický popis

Světelný tok	1200 lm
Světelný výkon	12 W
Osvětlovací těleso	Modul LED

Celková výška	39 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Celková délka	303 mm
Zóna ATEX	žádná
Celková šířka	40 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Druh produktu	Strojní svítlna