

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo 3 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920804 1500
GTIN	4062406207069
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Odsazený otevřený plášť pro ergonomické sezení.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 125, 150, 250

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. **Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Šířka podstavce	1300 mm
Výška	850 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Řada	Ready-to-go
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Počet zásuvek	3
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Hmotnost	126 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Demontážní nástroj Typ 1	950070 1
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/4	950320 150/4
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/6	950320 125/6
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/4	950320 125/4
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/1	950320 125/1
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/5	950320 150/5
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/3	950320 125/3
Sada kleští Počet nástrojů 5	954306 5