


Garant GRIDLINE

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 20×20G, Výška čela zásuvek / typ: 125/6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950320 125/6
GTIN	4062406207113
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 20×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 125

Dělicí lišty s drážkami č. 951520: 3 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 5G č. 951751: 5 × vel. 125

Technický popis

Výška	100 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	20
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	500 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	Držák

Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	20
Hmotnost	1,341 kg
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

Příslušenství

Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951570 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951520 125
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 5G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951751 125