

**Ráčna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palce, Typ: 1/4****Údaje o objednávke**

Artikové číslo	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Trieda artiklu	630

**Popis****Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 4°.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Vhodné pro :**

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Počet břitů: 90

**Technický popis**

Upínací 4hran	1/4 palec
Norma	DIN 3120
Celková délka	116 mm
Počet břitů	90
Pracovní úhel	4 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Ráčna

