

Impregnovaný bezpečnostní dřevěný rošt s 1×zešíkmením na podélné straně a 2násobným náběhovým profilem / široké strany, Šířka 80 cm, Rošt délka: 200cm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964862 200
GTIN	4047482136298
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Spojení lišt ocelovými lanky o síle 3 mm. Uzávěr a krytky z mosazi. Pružné gumové patky z NBR zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Díky impregnaci obzvláště vhodné pro použití u olejových a chladicích médií. Čištění: Srolujte dřevěný rošt.

Výška: cca 35 mm

Hmotnost: cca 13 kg/m²

Norma: Přezkoušeno na zabránění sklouznutí (R11) a vytěšňovací prostor (V10) ze strany IFA (Institut für bezpečnost práce der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Náběhový profil:

Dodatečné zešíkmení u širokých stran **roštu**.

Zešíkmení:

Dodatečné zešíkmení u podélných stran **roštu** v úhlu 45°.

Upozornění:

Dřevo je přírodní produkt. Výrazná kresba dřeva není důvodem k reklamaci.

Technický popis

Délka roštu	200 cm
Hmotnost	24,5 kg
Atribut názvu produktu	Šířka 80 cm

Technický list

Šířka roštu	80 cm
Druh produktu	Dřevěná podlážka