



Vratidlo, nastavitelné, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	148410 3
GTIN	4062406208202
Třída artiklu	12L

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **normální** namáhání: Pouzdro zinková tlaková litina.

Technický popis

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	6,5 - 15 mm
Celková délka	370 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M5 – M20
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo