



Vratidlo, nastavitelné, Typ: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	148410 5
GTIN	4062406210427
Třída artiklu	12L

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **normální** namáhání: Pouzdro zinková tlaková litina.

Technický popis

Pro ruční závitník DIN 352	M12 – M33
Celková délka	700 mm
Pro \varnothing ručních výstružníků DIN 206	9 - 26 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	7 - 20 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo