

Garant**Sada očkoplochých klíčů, Počet klíčů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613610 9
GTIN	4062406219673
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Upozornění:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.

Výhoda:

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Druh produktu	Maticový klíč
---------------	---------------

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613500 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613600 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613600 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613600 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613600 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613600 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613600 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613600 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613600 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613600 17