

Garant**Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613600 8
GTIN	4062406220013
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.

Výhoda:

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka $h_{2\max}$	7 mm
Délka klíče L	115 mm
Rozměr klíče	8 mm
Maximální výška čelisti h_1	4,5 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč