

Garant**Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614610 11
GTIN	4062406220808
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Upozornění:

HT-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky.** – **Šrouby jsou chráněny.** – **Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.** – **Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet klíčů	11
Poloha kroužku	10 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Hluboce zalomený kroužek	ano
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 16 mm	614600 16
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 21 mm	614600 21
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 27 mm	614600 27
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 10 mm	614600 10
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 17 mm	614600 17
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 30 mm	614600 30
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 18 mm	614600 18
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 13 mm	614600 13
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 19 mm	614600 19
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 24 mm	614600 24
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 22 mm	614600 22