

Garant**Sada očkoplochých klíčů, Počet klíčů: 19****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613610 19
GTIN	4062406220600
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5;
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Upozornění:**HT-Drive** – mimořádně přesný profil.**Výhoda:**

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Druh produktu	Maticový klíč
---------------	---------------

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613600 24
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm	613600 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613600 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613600 6
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613600 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613600 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613600 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613600 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613600 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613600 21
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613600 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613600 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613600 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613600 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613600 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 20 mm	613600 20
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613600 15
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613600 11
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613600 10