



## Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním Extra RV kovové provedení, Typ: 13-1/2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Třída artiklu	39R

### Popis

#### Provedení:

- Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvláště při příklepovém vrtání).
- Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.
- Dobrá přesnost obvodové házivosti.
- Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).

S ochranou proti najetí.

Jednodílný korpus vrtacího sklíčidla; vrtací sklíčidlo je možné při zastavení vřetena vrtačky otevřít jednou rukou. Extrémně krátké provedení.

### Technický popis

Délka vrtací hlavy otevřená	51 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	60,9 mm
Maximální výkon stroje	1100 W
Upnutí	1/2-20 palec
Rozsah upínání	1,5 - 13 mm

Typ	13-1/2
Vnější Ø	42,4 mm
Radiální blokování	ano
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče