



## Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním Extra RV kovové provedení, Typ: 13-9/16



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	342204 13-9/16
GTIN	4019208450292
Třída artiklu	39R

### Popis

#### Provedení:

- Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvláště při příklepovém vrtání).
- Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.
- Dobrá přesnost obvodové házivosti.
- Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).

S ochranou proti najetí.

Jednodílný korpus vrtacího sklíčidla; vrtací sklíčidlo je možné při zastavení vřetena vrtačky otevřít jednou rukou. Extrémně krátké provedení.

### Technický popis

Vnější Ø	42,4 mm
Upnutí	9/16-20 palec
Délka vrtací hlavy otevřená	51 mm
Rozsah upínání	1,5 - 13 mm
Typ	13-1/2

Délka vrtací hlavy zavřená	60,9 mm
Maximální výkon stroje	1100 W
Radiální blokování	ano
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče