


**Garant****Nástavbová čelist standardní povlakovaná, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363014 125
GTIN	4062406221362
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.  
S potažením na hladké upínací ploše pro optimální přídržnou sílu.

**Technický popis**

Délka čelistí l	66 mm
$b_1$	125 mm
Délka $l_1$	3 mm
Vhodné pro barevný kód	Xtric 125
Výška čelistí h	38 mm
Výška $h_1$	3 mm
Výška $h_2$	18 mm
Hmotnost	1,35 kg
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

