


Garant**Nástavbová čelist systém LANG povlakovaná, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363022 125
GTIN	4062406221393
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.
S potažením na hladké upínací ploše pro optimální přídržnou sílu.
Je nutné předem stanovit obrys zubu.

Technický popis

Výška h_1	3 mm
b_1	125 mm
Délka čelistí l	66 mm
Délka l_1	3 mm
Vhodné pro barevný kód	Xtric 125
Výška h_2	18 mm
Výška čelistí h	38 mm
Hmotnost	1,35 kg
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

