

**Garant****Závitová očka, G: W2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	141550 W2
GTIN	4062406223908
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

**Použití:**

**Pro Whitworthův závit** dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

**Technický popis**

Závit Ø	50,8 mm
Směr řezu	pravý
Toleranční třída	střední
Rozměr závitů	W2
Chodů na palec	4,5
Výška	36 mm
Vnější Ø	90 mm

Druh závitů	BSW
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		