

Garant**Závitová očka levý závit, M-LH: M36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140620 M36
GTIN	4062406221843
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.

Náběh 1 3/4 závitu.

Směr řezu: levý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 4 mm

Vnější Ø: 65 mm

Výška: 25 mm

Technický popis

Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	25 mm
Vnější Ø	65 mm
Stoupání	4 mm
Rozměr závitu	M36

Druh závitu	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	levý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		