

Garant**Závitová očka HSS, MF: 56X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141050 56X2
GTIN	4062406222833
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 2 mm

Vnější Ø: 105 mm

Výška: 22 mm

Technický popis

Stoupání	2 mm
Vnější Ø	105 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	22 mm
Rozměr závitu	M56x2

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		