

Garant**Závitová očka, M: M33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140400 M33
GTIN	4062406221775
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný;** úhel čela cca 15°.

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 3,5 mm

Vnější Ø: 65 mm

Výška: 25 mm

Technický popis

Toleranční třída	DIN 13 6g
Stoupání	3,5 mm
Vnější Ø	65 mm
Výška	25 mm
Rozměr závitu	M33

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		