

**Garant****Závitová očka levý závit, M-LH: M9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140620 M9
GTIN	4062406221799
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.

**Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: levý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,25 mm

Vnější Ø: 25 mm

Výška: 9 mm

**Technický popis**

Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	9 mm
Stoupání	1,25 mm
Vnější Ø	25 mm
Rozměr závitu	M9

Druh závitu	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	levý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		