

Garant**Závitová očka 6hran, M: M45****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 140920 M45 |
| GTIN | 4062406221966 |
| Třída artiklu | 11K |

Popis**Provedení:**

Vnější 6hran pro normované rozměry klíčů. **Bez** utvařeče třísky. Náběh **1 3/4 závitů**.

Upozornění:

Pro dodatečné prořezávání poškozených závitů či pro řezání na obtížně přístupných místech.

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 4,5 mm

Rozměr klíče: 85 mm

Výška: 36 mm

Technický popis

| | |
|---------------|--------|
| Stoupání | 4,5 mm |
| Výška | 36 mm |
| Rozměr klíče | 85 mm |
| Rozměr závitů | M45 |
| Směr řezu | pravý |
| Druh závitů | M |

| | |
|------------------|---------------|
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 382 |
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Druh produktu | Závitová očka |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | | |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | | |
| CuZn | omezené použití | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |