

**Garant****Závitová očka HSS, MF: 80X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141050 80X2
GTIN	4062406222987
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 2 mm

Vnější Ø: 130 mm

Výška: 25 mm

**Technický popis**

Vnější Ø	130 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Stoupání	2 mm
Výška	25 mm
Rozměr závitů	M80x2

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		