

**Garant****Závitová očka 6g, M: M36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140300 M36
GTIN	4062406221188
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 4 mm

Vnější Ø: 65 mm

Výška: 25 mm

**Technický popis**

Výška	25 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Vnější Ø	65 mm
Stoupání	4 mm
Rozměr závitu	M36

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		