

**Garant****Závitová očka HSS, MF: 3,5X0,35****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 141050 3,5X0,35 |
| GTIN           | 4062406222390   |
| Třída artiklu  | 11K             |

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,35 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 5 mm

**Technický popis**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Vnější Ø         | 20 mm     |
| Stoupání         | 0,35 mm   |
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Výška            | 5 mm      |
| Rozměr závitů    | M3,5×0,35 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Druh závitu    | MF            |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň     |
| Řezný materiál | HSS           |
| Norma          | EN 22568      |
| Směr řezu      | pravý         |
| Druh produktu  | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| suché                        | omezené použití |                |         |