

**Garant****Závitová očka, M: M9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140400 M9
GTIN	4062406221744
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný;** úhel čela cca 15°.

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,25 mm

Vnější Ø: 25 mm

Výška: 9 mm

**Technický popis**

Toleranční třída	DIN 13 6g
Stoupání	1,25 mm
Výška	9 mm
Vnější Ø	25 mm
Rozměr závitu	M9

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		