

Garant**Závitová očka, UNF: 6-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142620 6-40
GTIN	4062406224233
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 40

Závit Ø: 3,51 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 5 mm

Technický popis

Výška	5 mm
Chodů na palec	40
Závit Ø	3,51 mm
Vnější Ø	20 mm

Rozměr závitu	6-40 UNF
Směr řezu	pravý
Druh závitu	UNF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		