

## Závitová očka 6e, M: M2,5



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 140350 M2,5   |
| GTIN           | 4062406221676 |
| Třída artiklu  | 11K           |

### Popis

#### Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq M3$  s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Toleranční pole 6e = **s podkročeným rozměrem cca 00,03 – 0,04.** Pro toleranční třídu „střední“, pokud jsou čepy opatřeny **galvanickou ochrannou vrstvou.**

### Technický popis

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Výška            | 5 mm      |
| Stoupání         | 0,45 mm   |
| Vnější Ø         | 16 mm     |
| Toleranční třída | DIN 13 6e |
| Rozměr závitů    | M2,5      |
| Druh závitů      | M         |
| Vrcholový úhel   | 60 stupeň |
| Řezný materiál   | HSS       |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Norma         | EN 22568      |
| Směr řezu     | pravý         |
| Druh produktu | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| suché                        | omezené použití |                |         |