

**Garant****Závitová očka HSS, MF: 16X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141050 16X0,5
GTIN	4062406222154
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,5 mm

Vnější Ø: 45 mm

Výška: 14 mm

**Technický popis**

Stoupání	0,5 mm
Vnější Ø	45 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	14 mm
Rozměr závitů	M16×0,5

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		