

Garant**Závitová očka, UNF: 9/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142620 9/16-18
GTIN	4062406224295
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 14,29 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 10 mm

Technický popis

Chodů na palec	18
Závit Ø	14,29 mm
Vnější Ø	38 mm
Výška	10 mm

Rozměr závitu	9/16-18 UNF
Směr řezu	pravý
Druh závitu	UNF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		