

Garant**Závitová očka, G: W1.3/4****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 141550 W1.3/4 |
| GTIN | 4062406223915 |
| Třída artiklu | 11K |

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro Whitworthův závit dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

Technický popis

| | |
|------------------|----------|
| Závit Ø | 44,45 mm |
| Směr řezu | pravý |
| Toleranční třída | střední |
| Rozměr závitů | W1.3/4 |
| Chodů na palec | 5 |
| Vnější Ø | 90 mm |
| Výška | 36 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| Druh závitu | BSW |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Druh produktu | Závitová očka |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |