

**Garant****Závitová očka 6hran, M: M7****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 140920 M7     |
| GTIN           | 4062406221867 |
| Třída artiklu  | 11K           |

**Popis****Provedení:**

Vnější 6hran pro normované rozměry klíčů. **Bez** utvařeče třísky. Náběh **1 3/4 závitů**.

**Upozornění:**

Pro dodatečné prořezávání poškozených závitů či pro řezání na obtížně přístupných místech.

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1 mm

Rozměr klíče: 21 mm

Výška: 9 mm

**Technický popis**

|               |       |
|---------------|-------|
| Rozměr klíče  | 21 mm |
| Stoupání      | 1 mm  |
| Výška         | 9 mm  |
| Rozměr závitů | M7    |
| Směr řezu     | pravý |
| Druh závitů   | M     |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Vrcholový úhel   | 60 stupeň     |
| Řezný materiál   | HSS           |
| Norma            | DIN 382       |
| Toleranční třída | DIN 13 6g     |
| Druh produktu    | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)        | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | omezené použití |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití |                |         |
| CuZn                          | omezené použití |                |         |
| Olej                          | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |