

Garant**Závitová očka HSS-E, MF: 24X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141055 24X2
GTIN	4062406223250
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitrídovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 2 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 16 mm

Technický popis

Stoupání	2 mm
Vnější Ø	55 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	16 mm
Rozměr závitu	M24x2

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		