

SWISS TOOLS

**Soustružnický držák pravý, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky: 40/15HPmm****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 320035 40/15HP |
| GTIN           | 2050002039643  |
| Třída artiklu  | 36D            |

**Popis****Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

**Technický popis**

|   |             |
|---|-------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička         | DN.. 1506.. |
| Ø stopky                                    | 40 mm       |
| Velikost destiček                           | 15          |
| Náhradní díl                                | P05         |
| Délka vyložení rozměr A                     | 55 mm       |
| Ø minimálního předvrtání D <sub>1</sub> min | 50 mm       |
| Vzdálenost hrotů os f                       | 27 mm       |
| Celková délka                               | 77 mm       |
| Upnutí                                      | HSK-T       |
| Způsob použití                              | pravý       |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Norma pro upínání | ISO 12164-3          |
| Vnitřní chlazení  | ano                  |
| Typ stopky        | Kuželová dutá stopka |
| Druh produktu     | Soustružnický držák  |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01          | 320618 P01 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05                   | 320612 P05 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P06                 | 320611 P06 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P04                    | 320610 P04 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04                   | 320612 P04 |
| Lomená páka č. 4 Typ P01                   | 320612 P01 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05          | 320618 P05 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P01                    | 320610 P01 |
| Kroužek trysky č. 5 Typ D07                | 320613 D07 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04          | 320618 P04 |
| Upínka č. 6 Typ D07                        | 320614 D07 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P01                 | 320611 P01 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P02                    | 320610 P02 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02          | 320618 P02 |
| Lomená páka č. 4 Typ P06                   | 320612 P06 |
| Upínací šroub č. 3 Typ D07                 | 320611 D07 |
| Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63 | 320001 63  |
| Upínací šroub č. 3 Typ P02                 | 320611 P02 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P06                    | 320610 P06 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P05                    | 320610 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P02                   | 320612 P02 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06          | 320618 P06 |

Upínací šroub č. 3 Typ P05

320611 P05