

Garant**Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem, Šířka čelistí svěráku: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967565 140
GTIN	4045197806666
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:**

Stabilní a vysoce pevná kovaná / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí bezpečnostní upínací páčky.

Bezpečnostní funkce: Svěrák lze sklopit pouze do správné polohy směrem dolů (pokud je fixační čep zasunutý v zárezu na zvedací trubce).

Výhoda:

- Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit bez přídavné otočné desky o 360°.
- Volná pracovní plocha díky sklopení pod pracovní desku.
- Díky namontování uzamykatelného krytu s dvířky lze sklopné a výškově nastavitelné zařízení zabezpečit proti krádeži (kryt na poptávku).

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž pod pracovní desku. Svěrák č. 967100, vel. 140.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Upozornění:

Nevhodný pro vestavbu do skříně.

Jsou-li čelisti otevřeny o 50 mm, svěrák v tomto stavu lícuje s pracovní deskou.

Technický popis

Výška zasunutí	296 mm
Hmotnost	36 kg
Výškový rozsah	132 mm
Druh produktu	Výškově stavitelný přístroj