



## Záchytný popruh IGNITE ION, Typ:



### Údaje o objednávce

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 098104        |
| GTIN             | 4030281222255 |
| Třída artiklu    | 09F           |

### Popis

#### Provedení:

Nová sada popruhů Ignite s promyšlenými detaily, jako **vycpávkami ramen a nohou**, kvalitní zámky Oktalock pro stejnoměrné zatížení obou dílů. **Navíjení popruhu** pro nerušenou práci a **indikátor pádu**. Max. přípustná hmotnost: 140 kg.

**Ignite Ion.** Uživatelsky přívětivý a intuitivní **univerzální popruh s velmi dobrým přizpůsobením tvaru**. Dvě textilní hlavní dorazové body v oranžové barvě, stejně jako oko na zádech z hliníku. Snadné utahování a nastavování popruhu.

#### Použití:

Fasádové práce, stavba lešení, stavba ocelových konstrukcí, plošiny, trvalá ochrana před pádem.

#### Norma:

EN 361

Hmotnost: 1,2 kg

### Technický popis

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Série            | IGNITE        |
| Velikost výrobce | M / XXL       |
| Obvod boků       | 800 - 1100 mm |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hmotnost      | 1,2 kg          |
| Druh produktu | Záchytný popruh |