



Záchytný popruh IGNITE PROTON



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	098108
GTIN	4030281230885
Třída artiklu	09F

Popis

Provedení:

Ignite Proton. Náročný design a promyšlený **popruh s maximálním komfortem nošení.**

Ergonomické **kyčelní polstrování AIRPAD** a anatomicky tvarované polstrování ramenou a nohou zajišťují optimální rozdělení zátěže. Centrální náprsní oko může být optimálně nastaveno na každého uživatele. **S ochranným okem pro stoupání**, sklopnými přídržnými oky dle EN 358, nástrojovým okem a materiálovými smyčkami pro každý účel použití. Vhodné zejména pro použití na zařízeních větrných elektráren.

Nová sada popruhů Ignite s promyšlenými detaily, jako **vycpávkami ramen a nohou**, kvalitní zámky Oktalock pro stejnoměrné zatížení obou dílů. **Navíjení popruhu** pro nerušenou práci a **indikátor pádu**. Max. přípustná hmotnost: 140 kg.

Použití:

Fasádové práce, stavba lešení, stavba ocelových konstrukcí, plošiny, trvalá ochrana před pádem.

Norma:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Velikost výrobce: M / XXL

Obvod boků: 800 - 1300 mm

Hmotnost: 2,82 kg

Technický popis

Série	IGNITE
Velikost výrobce	M / XXL
Obvod boků	800 - 1300 mm
Hmotnost	2,82 kg
Druh produktu	Záchytný popruh