



Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074052 GDS18VLIHT
GTIN	3165140861915
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

Silný otočný rázový utahovák 18V pro **nejtvrdší** aplikace šroubů v kovu.

- **Extrémně robustní a odolný díky celokovové převodovce a kovovému krytu.**
- **Jeden z nejlehčích otočných rázových utahováků s vysokým kroutivým momentem.**
- **Delší životnost akumulátoru díky inovativní technologii Cool-Pack.**

Výhoda:

Krouticí moment 650 Nm pro náročné aplikace.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	12,5 m/s ²
--------------------------	-----------------------

Technický list

Hmotnost	3 kg
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4-hran
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M20
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Počet rázů	0 - 2100 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Označení výrobce	GDS 18V-Li HT
Typické použití	Heavy Duty
Maximální utahovací moment tvrdý	650 Nm
Maximální otáčky 1. stupně	1900 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/074052-GDS18VLIHT>