

**Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm, Ø DC: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	119010 15
GTIN	4014586612188
Třída artiklu	03G

Popis**Provedení:**

Korunkové vrtáky **HSS** s upínáním QuickIN.

Celková délka: 72 mm u všech velikostí vrtáků

Vhodné pro:

Systém rychlé výměny pro úspornou výměnu nástrojů bez nářadí.

Vhodné pro magnetické vrtačky FEIN s adaptérem, také pro jiné typy vrtaček. Vrták řeže pouze tenký prstenec materiálu, díky tomu cca 40% – 60% úspora času.

Rozsah dodávky:

Bez středícího hrotu.

Upozornění:

Stolní vrtačky FEIN viz č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 – Dílenské potřeby.

Při použití korunkového vrtáku 119010 a 119000 je vyžadován středící hrot 119019.

Technický popis

Jmenovitý Ø D _c	15 mm
Řezný materiál	HSS
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		