

**Přímá bruska, Typ: GGS28CE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Třída artiklu	03C

Popis**Provedení:**

Kompaktní, ergonomická přímá bruska pro všestranné broušení.

- **Constant-Electronic pro konstantní otáčky i při velkém zatížení.**
- **Nový upínací systém pro fixaci brusných tělísek bez vůle pro přesnou práci.**
- **Jemný rozběh a KickBack Stop: Rozpozná-li zablokování, vypne okamžitě stroj.**
- **Vypínací uhlíkové kartáče pro vysokou ochranu motoru.**
- **Dlouhá životnost díky přímému chlazení a dvojité utěsněnému kuličkovému ložisku.**
- **6-stupňová předvolba otáček pro různé materiály.**
- **S krátkým krkem vřetena, stacionární použití (upínání 43 mm).**

Rozsah dodávky:

Včetně upínací kleštiny 6 mm, 2 upínacích klíčů OK 19.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	8,0 m/s ²
Příkon	650 W
Elektronická předvolba otáček	ano
Označení výrobce	GGs 28 CE
Hmotnost	1,4 kg
Rozsah otáček	10000 - 28000 min ⁻¹
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm

Zdroj energie

Síťový provoz

Druh produktu

Přímá bruska