

**Přímá bruska, Typ: GGS8CE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Třída artiklu	03C

Popis**Provedení:**

Kompaktní, ergonomická přímá bruska pro všestranné broušení.

- **Constant-Electronic pro konstantní otáčky i při velkém zatížení.**
- **Nový upínací systém pro fixaci brusných tělísek bez vůle pro přesnou práci.**
- **Jemný rozběh a KickBack Stop: Rozpozná-li zablokování, vypne okamžitě stroj.**
- **Vypínací uhlíkové kartáče pro vysokou ochranu motoru.**
- **Dlouhá životnost díky přímému chlazení a dvojité utěsněnému kuličkovému ložisku.**
- **6-stupňová předvolba otáček pro různé materiály.**
- **S dlouhým, úzkým brusným vřetenem – vhodné zejména pro použití na obtížně přístupných místech.**
- **750W motor se silným točivým momentem pro rychlý postup práce.**
- **Redukované otáčky, vhodný také pro obrábění nerezových ocelí.**

Rozsah dodávky:

Včetně kleštiny 6 mm, 2 jednostranných otevřených klíčů OK 13 a OK 19.

Technický popis

Elektronická předvolba otáček	ano
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Hmotnost	1,7 kg
Označení výrobce	GGG 8 CE
Příkon	750 W
Rozsah otáček	2500 - 8000 min ⁻¹

Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Přímá bruska