



Jádrová vrtačka, Typ: 727053



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076520 727053
----------------	---------------

GTIN	4014586886039
------	---------------

Třída artiklu	03F
---------------	-----

Popis

Provedení:

- Vysoká přídržná síla magnetu a bezpečnostní spínač zaručují bezpečnou práci v jakékoliv poloze.
- Integrovaný přívod chladicí kapaliny pro čistý řez a dlouhou životnost nástrojů.
- Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu.
- Pravý / levý chod (také k řezání závitu).
- Konstrukce s optimalizovanou hmotností.

Kompaktní 1chodová magnetická jádrová vrtačka s nízkou hmotností s vysokou funkčností a snímačem sklopení.

Rozsah dodávky:

Včetně nádoby na chladicí mazací prostředek, upevňovacího popruhu, 1 středícího hrotu, háčku na třísky a kufříku.

Zvláštní příslušenství:

Na poptávku.

Upozornění:

TK korunkové vrtáky a upínače najdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN-Max a TK korunkový vrták s max. průměrem 100 mm je k dodání na poptávku.

Technický popis

Maximální Ø řezání závitů do oceli	M14 mm
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	12 - 35 mm
Výška	603 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Maximální Ø zahlubování	31 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	QuickIN
Síťové napětí	230 V
Šířka	198 mm
Příkon	1100 W
Délka magnetické nohy	175 mm
Označení výrobce	KBU35Q
Maximální Ø vystružování	16 mm
Pracovní zdvih	135 mm
Šířka magnetické nohy	80 mm
Rozsah otáček 1. stupně	130 - 520 min ⁻¹
Délka	311 mm
Hmotnost	10,6 kg
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepavní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

Příslušenství

Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20

Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36