



## Jednostupňová ruční vrtačka, Typ: 720552



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075110 720552
GTIN	4014586882413
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

##### Ruční vrtačka Fein –

- Přesné vrtací sklíčidlo v celokovovém provedení.
- Plynulá elektronická regulace otáček pro citlivé navrtávání.
- Kovová skříň převodovky pro bezpečné uložení ložisek.
- Ozubená přídatná rukojeť pro bezpečné držení.
- Citlivá rukojeť FEIN pro bezpečnou práci bez únavy.
- Integrovaný spínač pro pohodlnou obsluhu.

Kompaktní s vysokými otáčkami.

#### Výhoda:

Plynulé elektronické nastavení otáček.

#### Rozsah dodávky:

Včetně jednoho rychloupínacího sklíčidla 0,5 – 10 mm, s pojistkou upínací síly.

### Technický popis

Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Pravý / levý chod	ano
Hmotnost	1,7 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Příkon	500 W
Upínací rozsah sklíčidla	0,5 - 10 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	6 mm
Označení výrobce	BOP-6
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	20 mm
Rozsah otáček	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka