



Jednostupňová ruční vrtačka, Typ: 720553



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075110 720553
GTIN	4014586882468
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Ruční vrtačka Fein –

- Přesné vrtací sklíčidlo v celokovovém provedení.
- Plynulá elektronická regulace otáček pro citlivé navrtávání.
- Kovová skříň převodovky pro bezpečné uložení ložisek.
- Ozubená přídatná rukojeť pro bezpečné držení.
- Citlivá rukojeť FEIN pro bezpečnou práci bez únavy.
- Integrovaný spínač pro pohodlnou obsluhu.

Mnohostranné použití k vrtání, zahlubování, řezání závitů.

Výhoda:

Včetně vrtacího sklíčidla se zajištěním upínací síly.

Rozsah dodávky:

Včetně jednoho rychloupínacího sklíčidla 1,5 – 13 mm, s pojistkou upínací síly.

Technický popis

Označení výrobce	BOP-10
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Příkon	500 W
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Hmotnost	1,8 kg
Pravý / levý chod	ano
Rozsah otáček	0 - 1500 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka