

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/11mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	19 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Velikost destiček	11 mm
Velikost stopky	12 mm
ISO kód držáku	STGCR/L 1212F11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 18
Celková délka L	80 mm
Funkční šířka L ₄	16 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 18

269028 18

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500