

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Velikost stopky	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 18
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	100 mm
ISO kód držáku	STGCR/L 1616H11
Délka hlavy L ₁	19 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 18

269028 18

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500