

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/11 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Velikost stopky	12 mm
Délka hlavy L ₁	19 mm
Celková délka L	80 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	STGCR/L 1212F11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 18
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 18

269028 18

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500