

**Přímočará pila, Typ: GST150BCE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Přímočará pila Bosch s jednoduchou výměnou pilového kotouče bez použití náradí díky systému Bosch SDS. Přímočará pila **ve tvaru žehličky**.

- **Vysoké výkonové rezervy také ve tvrdých a silných trámech díky výkonnému motoru 780 W odolnému proti přetížení.**
- **Extrémně robustní patka odolná proti ohybu pro nejtvrdší použití.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 pilového listu, krytu, kluzné botky, odsávacího adaptéru, sací trysky, přepravního kufříku.

Technický popis

Počet zdvihů	500 - 3100 min ⁻¹
Příkon	780 W
Označení výrobce	GST150BCE
Hmotnost	2,7 kg
Maximální vibrace dle EN	7,0 m/s ²
Maximální tloušťka řezání oceli	10 mm

Maximální tloušťka řezání dřeva	150 mm
Výměna nástroje bez použití nástroje	ano, systém SDS
Zvláštní znaky	Robustní
Kyvný zdvih	4-násobný
Nastavení pokosu	ano
Vhodné listy pro přímočarou pilu	588400 – 588551
Obal	Transportní kufr
Konstrukce	Tvar třmenu
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Sada listů pro přímočaré pily Označení T118AHM	588400 T118AHM
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118A	588400 T118A
Sada listů pro přímočaré pily Označení T318A	588400 T318A
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118AF	588400 T118AF
Sada listů pro přímočaré pily Označení T127D	588400 T127D
Sada listů pro přímočaré pily Označení T318B	588400 T318B
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118B	588400 T118B