

**Přímočará pila, Typ: GST160CE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

Přímočará pila Bosch s jednoduchou výměnou pilového kotouče bez použití náradí díky systému Bosch SDS. Přímočará pila ve **tvaru tyče**.

- **Vysoce přesné vedení pilového kotouče díky patentovanému dvojitému vedení snižuje ohýbání pilového kotouče – pro vynikající přesnost řezu.**
- **Silný 800wattový motor s Constant-Electronic poskytuje výkonovou rezervu i v tvrdých materiálech.**
- **Velmi nízké vibrace díky systému hmotnostního vyvažování pro prvotřídně tichý chod.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 3 pilových listů, odsávacího adaptéru, L-BOXXu 136, 1/1 vložky do L-BOXXu.

**Technický popis**

Počet zdvihů	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Maximální tloušťka řezání dřeva	160 mm
Maximální vibrace dle EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Označení výrobce	GST160CE
Příkon	800 W

Maximální tloušťka řezání oceli	10 mm
Nastavení pokosu	ano
Výměna nástroje bez použití nástroje	ano, systém SDS
Vhodné listy pro přímočarou pilu	588400 – 588551
Hmotnost	2,2 kg
Kyvný zdvih	4-násobný
Zvláštní znaky	výkonná, LED
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Konstrukce	ve tvaru tyče
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pila

## Příslušenství

Sada listů pro přímočaré pily Označení T318A	588400 T318A
Sada listů pro přímočaré pily Označení T127D	588400 T127D
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118B	588400 T118B
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118AHM	588400 T118AHM
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118AF	588400 T118AF
Sada listů pro přímočaré pily Označení T318B	588400 T318B
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118A	588400 T118A